

ZARGES

Schwerlast-Stehleiter

Z600

Aufstieg einseitig, 3 rutschsicher profilierte Sprossen, Podesthöhe 0,8 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 1,59 m, aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 139283



ZARGES Schwerlast Sprossenstehleiter Z600

hoch belastbar bis 250 kg

Schwerlast-Stehleiter

- Aufstieg einseitig
- 3 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
- Podesthöhe 0,8 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmlänge 1,59 m
- Sprossen Tiefe 60 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel








- aus Aluminium, eloxiert
- belastbar bis 250 kg
- Gewicht 7,7 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Schwerlast-Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Oberfläche Holme	eloxiert
Nutzung	einseitig	Unterbau	auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Holmlänge	1,59 m	belastbar bis	250 kg
Arbeitshöhe	2,8 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Sprossen Anzahl	3	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Sicherheitsbügel	ja
Tiefe Sprossen	60 mm	Spreizsicherung	nein
Höhe Podest	0,8 m	Treppengängig	nein
Breite Podest	250 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Podest	250 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	7,7 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE