

fetra Etagenwagen

Traglast 300 kg, mit 5 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610
mm, Plattform aus Kunststoff,
Plattform gerade + geneigt, Maßlich
auf Euronorm-Behälter abgestimmt,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 146334



fetra
Transportgeräte



fetra Etagenwagen

Traglast 300 kg










Etagenwagen

- Traglast 300 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm
- Plattform aus Kunststoff
- Plattform gerade + geneigt
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 160 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Radlager	Rillenkugellager
Wagentyp	Etagenwagen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	300 kg	elektrisch leitend	nein
Euronorm	ja	Material	Stahl
Ladeflächenlänge	1250 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Ladeflächenbreite	610 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	5 Stück	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Etagenausrichtung	gerade + geneigt	klappbar	nein
Höhe	1725 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	Holzplatte	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Kunststoff	Farbe	brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	10 Jahre
Durchmesser Rad	160 mm	Gewicht	95 kg

Zubehör

146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

