

Rollcart Bordwandwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157981



Rollcart Bordwandwagen

Bordwandwagen












- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE

Ladehöhe	285 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	670 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	990 mm
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Länge	1120 mm
Höhe Aufbauten	230 mm	Breite	700 mm
nestbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	43 kg

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158406		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 400 kg, Rad Ø x Breite 230 x 65 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4

158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar