

Servierwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 600 x 450
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
anthrazit, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272170



Servierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 770 x 495 mm
- Etage(n) herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisionskugellager
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Breite 495 mm

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| Wagentyp | Servierwagen | Etagenausrichtung | gerade |
| Ladeflächenlänge | 600 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Ladeflächenbreite | 450 mm | Bereifung | TPE |
| Höhe | 960 mm | Rad-Ø | 125 mm |
| Etagenhöhen mm | 240/530/820 | Radlager | Präzisionskugellager |
| Etagen Anzahl | 3 Stück | Rad Ausstattung | 2 Rollen mit Feststellern |
| Traglast | 150 kg | Schiebebügel | 2 Stück |
| Material Plattform | Kunststoff | klappbar | nein |
| Oberfläche Plattform | lackiert | Radanordnung | rechteckig |
| Plattform Ausstattung | Abrollrand | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe Etage | anthrazit | Farbe | anthrazit |
| Etage(n) Ausführung | herausnehmbar | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Aufbauten | keine | Anlieferung | zerlegt |
| Material | Stahl | Garantie | 5 Jahre |
| Länge | 770 mm | Gewicht | 14,5 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 219586 |  | Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml |
| 219597 |  | Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml |
| 222830 |  | Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm |