

## Edelstahl- Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272206

### Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm
- Ladehöhe 250 mm
- Höhe x Länge x Breite 905 x 700 x 415 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	200 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	250-450 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	625 mm	Rad-Ø	125 mm

Ladeflächenbreite	415 mm	Radanordnung	rechteckig
Plattform	geschlossen	Höhe	905 mm
Material Plattform	Edelstahl	Länge	700 mm
Aufbauten	keine	Breite	415 mm
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Edelstahl	Garantie	5 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	12 kg
Etagen Anzahl	2 Stück		

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm