

MAUL

**LED-Tischleuchte MAULcraft, mit Klemmfuß**


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
  - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  - Leistung: 14 W
  - Gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh / 1000 h
  - Lichtstrom: 1721 Lumen
  - Lichtausbeute: 123 Lumen / Watt
  - Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
  - Max. Beleuchtungsstärke: 2960 Lux (Messabstand 35 cm)
  - Farbwiedergabeindex (Ra): 81
  - Lebensdauer: 10.000 Stunden
  - Eurostecker
- Armlänge unten 400 mm, oben 440 mm
  - Höhe: 520 mm
  - Leuchtenkopf ca. 450 x 80 mm, aus Kunststoff
  - Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
  - optimale Lichtverteilung und Blendschutz durch Streuscheibe
  - Metall-Klemmfuß mit schreibetischschonender Unterlage - Klemmweite bis 63 mm
  - Kabellänge ca. 1,70 m, Schutzklasse II




LED-Tischleuchte MAULcraft, mit Klemmfuß



Detailansicht: Leuchtenkopf



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Tischleuchte MAULcraft	Klemmfuß	weiß	14 Watt	6500 K	220-240 V	E	82053-02	62010145