



Typ PolySafe Station - das Multitalent für bis zu 5 Fässer oder als Abfüllstation

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-55

- besonders niedrige Bauart für einfache Beschickung mit Fasskarren
- mittels Fasspaletten auch liegende Lagerung von 200-Liter-Fässern möglich
- mit integrierten Einfahrtaschen für Hubwagen oder Staplertransport

SET

Bestell-Nr. 114-829-J9



Typ PolySafe Station PSS 2.4, mit PE-Gitterrost und 2 Fasspaletten aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 114-823-J9



PolySafe Station PSS 2.4 für bis zu 5 Fässer, mit verzinktem Gitterrost

ZUBEHÖR



Kannenträger aus PE, Bestell-Nr. 114-903-J9



Fasspalette aus PE, Maße außen B x T x H (mm): 1300 x 790 x 300, Bestell-Nr. 114-896-J9

Typ	PSS 2.4	
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	5	
Auffangvolumen	225	
Traglast gesamt [kg]	1600	
Maße außen B x T x H [mm]	1560 x 1460 x 235	
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff
Bestellnummer	114-823-J9	114-825-J9

Typ PolySafe RS, für bis zu 2 Fässer

- Die Auffangwanne besitzt einen vorgelagerten Auffangraum, der Tropfmengen des Abfüllvorgangs sicher zurückhält.
- Schützen Sie so den Boden und beugen Sie gleichzeitig Verschmutzungen und Rutschgefahren vor!
- ideal für die Lagerung und das Abfüllen von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
- stabile Konstruktion aus Polyethylen (PE)
- unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-421



Abfüllstation Typ PolySafe RS 1-200, für 1 Fass, Bestell-Nr. 163-132-J9

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	2
Auffangvolumen [l]	230	400
Maße außen B x T x H [mm]	1300 x 1000 x 680	1300 x 1300 x 680
Traglast gesamt [kg]	400	800
Gewicht [kg]	45	62
Bestellnummer	163-132-J9	163-131-J9