

roule-bacs

force 300 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 140 mm, plateforme plein, plateforme en tôle lisse, avec rebord antichute, structure en acier, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage élastique



Numéro d'article: 146189

Plateau roulant

Force 300 kg

roule-bacs

- convient pour pour marchandises lourdes dans des bacs normalisés
- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur de charge 140 mm
- longueur x largeur 650 x 410 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme plein
- plateforme en tôle lisse, avec rebord antichute
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | matériau de châssis | acier |
| type de rouleur | roule-bacs | gerbable | oui |
| charge | 300 kg | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| norme européenne | oui | pneumatique | élastique |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises lourdes | roulement | roulement à billes |
| hauteur de charge | 140 mm | Ø de roue | 100 mm |
| longueur de plateau | 600 mm | hauteur | 150 mm |
| largeur de plateau | 400 mm | longueur | 650 mm |
| plateforme | plein | largeur | 410 mm |
| matériau de plateforme | tôle lisse | Poids | 7 kg |
| équipement de plateforme | rebord antichute | | |