

## Rollcart diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158326



## Rollcart Diabie de manutention

### Force 250 kg

diabie de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 630 x 450 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
type de diabie de manutention	diabie de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	400 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	180 mm	poignée de sécurité	oui

matériau	acier	modèle	avec lisses de support
matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	630 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	450 mm
rabattable	non	Poids	15 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal