

bac sur roulettes

rolltainer® QP

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1630 x 815 x 724 mm, hauteur utile 1450 mm, rehausses : 3 parois (grillagées), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris comme RAL3000 rouge feu, plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 219990

Roll-conteneur rolltainer® QP

en plastique

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1630 x 815 x 724 mm
- hauteur utile 1450 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris comme RAL3000 rouge feu
- plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène
- instruction de montage : paroi arrière avec 4 trous pour une fixation avec les grilles latérales à l'aide de colliers en plastique

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur de la plateforme	comme RAL3000 rouge feu
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausse	3 parois (grillagées)	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	500 kg	couleur du châssis	comme RAL3000 rouge feu
hauteur	1630 mm	emboîtable	non
longueur	815 mm	Ø de roue	108 mm
largeur	724 mm	pneumatique	polypropylène
hauteur utile	1450 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
plateforme	ajourés	instruction de montage	paroi arrière avec 4 trous pour une fixation avec les grilles latérales à l'aide de colliers en plastique
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression	Poids	28,5 kg