

Feuille de données du produit



Article N°: 2502-K Chariot à dossier rabattable en acier

Equipements de manutention



Chariot en d'acier mécano-soudé, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossier de poussée rabattable sur la plateforme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1125
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	1099
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	32
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976780023