

# Feuille de données du produit



Article N°: 92910 Servante ESD - armature ouverte

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire: 50 kg. Armature ouverte sans plateaux. Plateaux du haut et médian inclinables de 15° et 30°.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	200
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	605
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	405
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	197, 652, 1152
<b>Charge par plateau (kg)</b>	50
<b>Longueur totale (mm)</b>	821
<b>Largeur totale (mm)</b>	455
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1178
<b>Type de pneu</b>	TPE-ESD
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	26
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976929101