

Termékinformációk

75 12 125

Elektronikai oldalcsípőfogók

DIN ISO 9654



- Csavarozott csukló a nagyfokú pontosság és terhelhetőség érdekében
- Legfinomabb vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Lágy és kemény huzalhoz, valamint zongorahuzalhoz való éles, kőszőrült vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- Fazettával és huzalszorítóval (lecsavarható), a huzaldarabok nem ugranak el ellenőrizetlenül
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	75 12 125
EAN	4003773040514
Fogó	barnított
Fogantyúk	műanyag burkolattal
Súly	80 g
Méret	125 x 58 x 15 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 0,4 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1,3 mm
Pofa hossza (B)	14 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Fejszélesség (A)	10,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Csavarozott csukló