

Productinformatie

83 30 010

Pijptang S-vormig

DIN 5234

- Slanke, S-vormige bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 30 010
EAN	4003773014249
Tang	rood poedergecoat
gewicht	836 g
Afmetingen	320 x 59 x 20 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	42 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 5/8 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	42 mm
Binnendiameter inch	Ø 1 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen