


## Informazione prodotto

# 97 49 14

- Applicazione: per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235, nonché per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267 0,5-10 mm<sup>2</sup>

### Matrice di crimpaggio

Per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235 così come per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267



#### Generico

Art. No.	97 49 14
EAN	4003773077756
Peso	37 g
Dimensioni	50 x 17 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Applicazione	per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235 così come per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267
Capacità in millimetri quadri	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	4
AWG	20 — 8

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori