

fetra **tafelwagen** **SUPER-MULTIVARIO**

draagvermogen 1200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met elastiek-banden

Artikelnummer: 118994



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens SUPER-MULTIVARIO

Draagvermogen 1200 kg











tafelwagen

- draagvermogen 1200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- etage(s) van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	700 mm	banden	elastiek
etages aantal	3 stuks	wiel-ø	200 mm
materiaal etage(s)	zeefdrukplaat	wiellager	kogellager
oppervlak etage(s)	antislip	wielstand	rechthoekig
draagvermogen etage	500 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage(s) uitvoering	Waterdicht	oppervlak	m. poedercoating
etage-inrichting	recht	kleur	briljantblauw // RAL5007
hoogte	925 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	97 kg
constructies	geen		

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158815		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309745



wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar