

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 75 kg, diameter x breedte 260 x 85 mm, banden polyurethaan in blauw, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm

Artikelnummer: 139563



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 75 kg
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- banden polyurethaan in blauw
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 140x140 mm, schroefgat-Ø 15 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 70 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	235 mm
bouwmodel	zwenkwiel	wielbreedte	85 mm
draagvermogen	75 kg	uitlading	70 mm
banden	polyurethaan	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiel-Ø	260 mm	profieltype	geulprofiel

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	175 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	175 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	140x140 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	15 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromiseerd
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	kleur banden	blauw
rem	zonder	gewicht	4,6 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken