

Bauer 3-zijdige kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm, inhoud 0,6 m³, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 140013





Bauer Kiepbak met 3-zijdige kantelfunctie

3-zijdige kiepbak


- hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm
- inhoud 0,6 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 228 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar
- met kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteviging rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorkslaffen

baktype	Kiepbak	hoogte vorkslaffen	80 mm
inhoud	0,6 m ³	breedte vorkslaffen	200 mm
hoogte	890 mm	afstand vorkkokers	600 mm
lengte	1260 mm	inrijdbreedte	600 mm
breedte	1010 mm	kraan	nee
draagvermogen	1000 kg	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	nestbaar	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	gelakt
uitvoering met kantelfunctie	Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar	kleur	blauw // RAL 5012
kantelbeveiliging	ja	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	vorkslaffen	gewicht	228 kg

Gerelateerde Producten

139869		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs