

## Rollcart langmateriaalwagen

draagvermogen 2000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 600 mm,  
platform open met 2  
materiaalbakken,  
opbouwconstructies: 4 zijsteunen,  
rongen uitneembaar, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen en  
2 zwenkwielen, met massief rubber-  
banden



**Artikelnummer: 158283**

## Rollcart Langmateriaalwagen

### Draagvermogen 2000 kg

langmateriaalwagen

- draagvermogen 2000 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 600 mm
- laadhoogte 420 mm
- platform open met 2 materiaalbakken
- opbouwconstructies: 4 zijsteunen, rongen uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- met massief rubber-banden
- wielstand ruitvormig
- rem conform EN 1757-3

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	lengte	2000 mm
type wagen	langmateriaalwagen	breedte	720 mm
draagvermogen	2000 kg	platform	open

constructies	4 zijsteunen	platform uitrusting	2 materiaalbakken
constructies functie	rongen uitneembaar	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
lengte laadvlak	2000 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	600 mm	wielstand	ruitvormig
laadhoogte	420 mm	oppervlak	m. poedercoating
nuttige lengte rong mm	600 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
stuurstang	nee	gewicht	106 kg