


Gmöhling chariot conteneur aluminium

force 200 kg, capacité 322 l, hauteur x longueur x largeur 770 x 990 x 580 mm, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 204033



GMÖHLING



Gmöhling Chariot conteneur aluminium

chariot conteneur aluminium

- force 200 kg
- capacité 322 l
- hauteur x longueur x largeur 770 x 990 x 580 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	fixe
type de chariot	chariot conteneur	couvercle non
matériau	aluminium	verrouillable non
charge	200 kg	nombre/type de roulettes 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	770 mm	pneumatique caoutchouc plein

longueur	990 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur	580 mm	Diamètre de roue	100 mm
capacité	322 l	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
finition paroi	nervures sur le pourtour	Poids	18,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm