

## Thurmetall combikast Modul 2

hoogte x breedte x diepte 2100 x 1005 x 695 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met key lock, 2 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 218318



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Combikast Modul 2

### modulair samen te stellen




combikast

- hoogte x breedte x diepte 2100 x 1005 x 695 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 9x100 mm
- constructie van staal
- met beletteringsstrook
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekklokkade
- afsluitbaar met key lock
- 2 niveaus met Stalen bodem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	beletteringsveld	beletteringsstrook
type kast	ladekast	kleur romp	duifblauw
materiaal	staal	kleur voorkant	lichtblauw
hoogte	2100 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1005 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	9 stuks	kleur bodem	duifgrijs
laden aantal x hoogte	9x100 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
fronthoogte 100 mm	9 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen lade	75 kg	sluitsysteem	key lock
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	75 kg	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	100 %	gewicht	265 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

218345		dubbele vleugeldeur, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 1005 mm
218349		dubbele openslaande deur met venster, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 1005 mm
218352		sokkelpaneel, hoogte x breedte 100 x 1005 mm, voor kastbreedte 1005 mm, van staal in zwart