

Hansa

LED-stalamp voor werkplek

Beryll

LED, 50 W, niet vervangbaar,
lampkleur neutraalwit,
kleurtemperatuur 4200 kelvin,
energie-efficiëntieklasse D, gewogen
energieverbruik 50 kWh / 1.000 h, 52
% direct licht, 48 % indirect licht,
hoogte 1,8 m, lampenkop lengte x
breedte 984 x 65 mm, voet lengte x
breedte 450 x 180 mm

Artikelnummer: 240021



LED-stalamp voor werkplek




- LED, 50 W, niet vervangbaar
- lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4200 kelvin
- energie-efficiëntieklasse D, gewogen energieverbruik 50 kWh / 1.000 h
- 52 % direct licht, 48 % indirect licht
- lampenkop antireflecterend door diffusor van polycarbonaat
- hoogte 1,8 m, lampenkop lengte x breedte 984 x 65 mm, voet lengte x breedte 450 x 180 mm
- kabel 2 m lang
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--|
| kantoorhulp | branden | kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| type lamp | LED-stalamp voor werkplek | lampkop uitrusting | antireflecterend door diffusor van polycarbonaat |
| opstelling | legbord | lengte lampkop | 984 mm |
| type lamp | LED | breedte lampkop | 65 mm |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| lampkleur | neutraalwit | dimbaar | nee |
| verlichtingssterkte | 1080 | hoogte | 1,8 m |
| gebruiksaanwijzing verlichtings | meetafstand 105 cm | materiaal | |
| verlichting direct | 52 % | lengte lampvoet | 450 mm |
| verlichting indirect | 48 % | breedte lampvoet | 180 mm |
| lichtstroom | 3970 | spanningsvoorzorging | |
| lichtrendement | | kabellengte | 2 m |
| energie-efficiëntieklasse | D | kleur | wit/zilver |
| gewogen energieverbruik | 50 kWh / 1.000 h | levering | gedemonteerd |
| vermogen lamp | 50 W | WEEE-registratienummer | DE87155287 |
| led | ja | WEEE-apparaatsort | lampen cat. 3 |
| lamp vervangbaar | niet vervangbaar | merk volgens EAR-registers | Hansa |
| branduur | 50000 h | gewicht | 7,19 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 218292 |  | kliklijst, moeilijk ontvlambaar conform B1, hoogte x breedte x diepte 327 x 240 x 12 mm, formaat DIN A4, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, profieldikte 25 mm |
| 219520 |  | kunstplant bamboe, hoogte 1200 mm, plant van polyester, stam van hout, pot van kunststof in zwart |
| 229958 |  | whiteboard, hoogte x breedte 600 x 900 mm, bordoppervlak met emaille- en antimicrobiële zilverionen coating - hoogwaardigste variant, gemakkelijk te reinigen en krasvast, elimineert bacteriën, aanbevolen bij zwaar en intensief gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bord in wit, uitrusting: opbergbak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd |
| 236155 |  | plantenzuil, vorm rond met gebogen silhouet, van polyethyleen in lijkt op RAL9003 signaalwit, hoogte x diameter 900 x 510 mm, capaciteit 35 l |