

Cascoo roulette fixe



force 75 kg, avec bandage TPE,
diamètre 75 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
28 mm, jante en polypropylène,
fixation avec panneau

lot 2 pièce
Mindestbestellmenge = 2 lot

Numéro d'article: 243128



roulette fixe

- force 75 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 75 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 28 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 48/38x48/38 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulette pour appareils	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	75 kg	longueur de moyeu	28 mm
pneumatique	TPE	distance trou de vis	48/38x48/38 mm
Ø de roue	75 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue

matériau de jante	polypropylène	Poids	0,17 kg
roulement	roulement à billes		