

VARIOfit

barre de gerbage pour palettes

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 500 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 1000 mm, étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 307728



VARIOfit



VARIOfit Barre de gerbage pour palettes

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 500 kg
- hauteur 1000 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 1000 mm
- triple gerbable
- étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type d'emballage

barre de gerbage pour palettes

profondeur 800 mm

type de fixation	dispositif de serrage	capacité de gerbage	500 kg
matériau	acier	gerbable	oui
matériau de finition	soudé	surface	laqué
hauteur utile	1000 mm	couleur	bleu // RAL 5012
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	modèle	type 1
hauteur	1000 mm	Poids	26 kg
largeur	1200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris