

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1070 x 1455 x 850 mm, inhoud 0,5 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 344666



## Bauer Kiepbak



### zwenkt automatisch terug

kiepbak


- hoogte x lengte x breedte 1070 x 1455 x 850 mm
- inhoud 0,5 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 213 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 420 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via afgedekt afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorkslaffen

baktype	kiepbak	breedte vorkloffen	200 mm
inhoud	0,5 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	420 mm
hoogte	1070 mm	inrijdbreedte	420 mm
lengte	1455 mm	kraan	nee
breedte	850 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
draagvermogen	1000 kg	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
kantelfunctie	handmatig	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	oppervlak	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	kleur uitvoering	verzinkt
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorkloffen	gewicht	213 kg
hoogte vorkloffen	80 mm		

## Gerelateerde Producten

344826		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 0,5 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs