

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 1200 kg, 2 etage(s)  
met zeefdrukplaat, laadvlak lengte x  
breedte 1000 x 700 mm, onderstel  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met elastiek-  
banden

Artikelnummer: 402121



## Rollcart Zware tafelwagen





### Draagvermogen 1200 kg

tafelwagen

- draagvermogen 1200 kg
- 2 etage(s) met zeefdrukplaat
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- met bordlijsten van staal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1150 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	1200 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	1000 mm	uitrichting duwbeugel	horizontaal
breedte laadvlak	700 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	2 stuks	banden	elastiek
etagetyp	zeefdrukplaat	materiaal behuizing	staal
oppervlak platform	antislip	wiel-ø	200 mm
platform uitvoering	Waterdicht	wiellager	kogellager
whiteboardlijst	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	920 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1150 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	700 mm	gewicht	69 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4