

Euronorm-koffer

hoogte x lengte x breedte 335 x 400 x 300 mm, inhoud 31 l, van polypropyleen in grijs, met scharnierdeksel

Artikelnummer: 974584



5 YEARS WARRANTY



Euronorm-koffer

Euronorm-koffer

- hoogte x lengte x breedte 335 x 400 x 300 mm
- inhoud 31 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- wandconstructie gesloten
- vloerconstructie gesloten
- met scharnierdeksel
- afsluitbaar met zegel
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met stapelrand stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak

vloerconstructie gesloten

euronorm	ja	plafond	ja
inhoud	31 l	type deksel	scharnierdeksel
hoogte	335 mm	sluitsysteem	zegel
lengte	400 mm	draaginstallatie	draaggrepen
breedte	300 mm	grepen aantal	2 stuks
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
recyclebaar	ja	geschikt voor levensmiddelen	ja
stapelbaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
stapelbaar door	stapelrand	kleur	grijs
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	2,3 kg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag