

PT pallettruck



De REMA PT met Quick-Lift pomp (type 25) is zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Tandem-vorkrollen hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. Enkele vorkrollen worden veel in de transportsector toegepast.

Kenmerken

- Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets (type 25).
- Vorken uit 1 stuk gestanst.
- De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging.
- De chroomgecoate en gepolijste zuigerstang zorgen voor een lange levensduur van de cilinder.
- Volgens EN1757-2.

Bediening:

- Ergonomisch gevormde hendel verhoogt het comfort en bedieningsgemak.
- Met de drie-standen bedieningshendel worden alle pompfuncties nauwkeurig bediend.
- Veilige variabele daalsnelheid, ook onder volle belasting.
- De dissel keert altijd automatisch terug in de verticale positie.

Vorken:

- De robuuste plaatstalen vorkprofielen hebben afgeschuinde uiteinden.
- De vorken zijn voorzien van in-en uitlooprollen om eenvoudig een pallet in en uit te rijden.
- De vorken zijn voorzien van europallet markering.

Technische specificaties

- Hoogste stand vorken 200 mm.
- Diameter stuurwielen 200 mm.
- Diametervorkrollen 82 mm.
- Quick-lift pomp types 25.



Type	Veilige werklust (kg)	Uitvoering vorkrollen	Afmetingen (mm)	Laagste stand (mm)	Breedte per vork (mm)	Materiaal stuurwielen	Uitvoering vorkrollen	Materiaal vorkrollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PTS-25TPP	2500	tandem	1150 x 540	85	160	polyurethaan	tandem	polyurethaan	75	3410001
PTK-25SPR-E	2500	enkel	1000 x 540	85	160	rubber	enkel	polyurethaan	86	3410005
PTC-25SPR	2500	enkel	800 x 540	85	160	rubber	enkel	polyurethaan	75	3410017
PTK-25TPR	2500	tandem	1000 x 540	85	160	rubber	tandem	polyurethaan	75	3410015
PTS-25TPR	2500	tandem	1150 x 540	85	160	rubber	tandem	polyurethaan	75	3410013
PTSKB-25TPP	2500	tandem	1000 x 680	85	160	polyurethaan	tandem	polyurethaan	75	3410014
PTS-25TNN	2500	tandem	1150 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	75	3410011
PTB-25TNN	2500	tandem	1150 x 685	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410012
PTL-18TNN	1800	tandem	1500 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410021
PTM-12TNN	1200	tandem	1800 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	80	3410025
PTX-10TNN	1000	tandem	2000 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	85	3410023