

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-2112**

Artikel/Modell **SARO Lagerkühlschrank - schwarz,
Modell HK 200 B**

GTIN **4017337055586**



- **Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß**
- **Tür abschließbar**
- **Türanschlag wechselbar**
- **3 höhenverstellbare Roste**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp. -2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,120 kW**
- **Roste: 2x B 505 x T 415 mm + 1x B 505 x T 225 mm**
- **Inhalt: 129 Liter**
- **Außenmaße: B 600 x T 585 x H 855 mm**
- **Gewicht: 58 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis E)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181080
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827