



Zum Produkt



Datenblatt

multipolar® 481 - 8 Fächer - Tür re

Der sichere Gemeinschaftskühlschrank.

Für die individuelle und flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung. Erhältlich mit 8, 10 oder 12 Einzelfächern, die durch dynamische Kühlung perfekt temperiert werden. Jedes Fach mit unterschiedlich schließendem Schloss (2 Schlüssel pro Fach), somit kann der Kühlschrank von mehreren Personen gleichzeitig und deshalb besonders energieeffizient genutzt werden. Ebenso entweicht beim Öffnen über die kleinen Einzelfächer nur ein Bruchteil der gekühlten Luft und spart dadurch deutlich Strom und Energie. Mit stufenlos regelbarer Temperatur durch integrierten Raumthermostat. Zudem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Für das Modell multipolar® 481 besteht zudem die Bestelloption mit 8 oder 10 ausziehbaren Schubladen, statt Fächern.

Zusätzlich ist jedes Modell für noch mehr Sicherheit mit einem Hauptschlüssel erweiterbar oder für die stilvolle Optik mit einem Dekorrahmen, in den ein Dekor bis zu einer Dicke von 6 mm einsetzbar ist. Durch ein stabiles Untergestell aus Edelstahl kann der multipolar® ebenso erhöht werden.

TECHNISCHE MERKMALE

multipolar® 481 - 8 Fächer - Tür re



TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Abmessungen | 769 x 747 x 1684 mm |
| Material | Außen Stahl/weiss |
| Gewicht | 90 kg |
| Anschlusswert | 480 W |
| Nennspannung | 1N AC 230 V 50/60 Hz |
| Steckerart | Schukostecker (Typ A) |
| Kabellänge | 2.000 mm |
| Kühlbereich | +2°C bis +9°C |
| Schutzart | IPX0 |
| Anzahl Fächer | 8 |
| Türanschlag | rechts |
| Kältemittel | R600a |
| Energieverbrauch im Jahr | 383 kWh |
| EEK | B |
| Bruttovolumen | 554 L |
| Nettovolumen | 400 L |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis +40°C |

Bestellnummer 83 02 03 02

VORTEILE

Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß elektrostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest.

Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol.

Fachinnengestell vollständig aus hygienischem Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell.

Innenböden umlaufend hochgekantet.

Energiesparender und leistungsstarker Kältekompressor.

Durch Speziallagerung, besonders geräusch- und schwingungsarm.

Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammerdichtung.

Robust mit stabilen Türscharnieren und hochwertigen Einzelschlössern.

Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflächen.