

## WSM

### Raucher-Unterstand

#### Maxi

Höhe x Breite x Tiefe 2360 x 2960 x 1580 mm, Wände aus Wellpolycarbonat in naturtransparent, Dach aus Trapezblech in RAL9002 Grauweiß, Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß



Artikelnummer: 185676



## WSM Raucher-Unterstand Maxi

### schnell und einfach montiert

Raucher-Unterstand


- Höhe x Breite x Tiefe 2360 x 2960 x 1580 mm
- Schneelast 75 kg/m<sup>2</sup>
- Wände aus Wellpolycarbonat in naturtransparent
- Dach aus Trapezblech in RAL9002 Grauweiß
- Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt als Bausatz (1 Seiten- und 1 Rückwand)
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

## Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Farbe Wand	naturtransparent
Überdachungstyp	Raucher-Unterstand	Material Gestell	Stahl
Höhe	2360 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // pulverbeschichtet

Breite	2960 mm	Farbe Gestell	grauweiß // RAL9002
Tiefe	1580 mm	Farbe Ausführung	grauweiß // RAL9002
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Material Dach	Trapezblech	Anlieferung	als Bausatz (1 Seiten-/1 Rückwand)
Farbe Dach	grauweiß // RAL9002	Kran-/Staplerentladung erforderlich	ja
Material Wand	Wellpolycarbonat	Gewicht	262 kg

## Zubehör

185678		Seitenwand für Raucher-Unterstand, Anbau Seite wählbar, Wand aus Polycarbonat in naturtransparent, Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

185649		Fahrradständer mit Werbefläche, Höhe x Länge x Tiefe 1165 x 1000 x 530 mm, 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Ausgestattet mit Laufrollen für leichtes Verschieben
202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
202835		Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert
306237		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 63 l, Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion durchbrochen
504036		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 250 x 250 mm, Abfallbehälter Inhalt 17 l, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
509310		Kundenstopper, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 470 x 670 mm, passend für DIN A2, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt