

Fliese Anti-Ermüdungsmatte Utrecht Nitrile FR

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
19 x 910 x 910 mm, feuerfest, Aus
Nitril mit angerauter Orangenhaut-
Oberfläche in schwarz, rutschfest,
Beständig gegen Öle und
Chemikalien



Artikelnummer: 235550



Fliese Anti-Ermüdungsmatte










- geeignet für Schweißarbeitsplätze / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm
- Aus Nitril mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz
- rutschfest
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- feuerfest gemäß Brandschutzklasse EN 13501-1 Bfl-S1

Technische Details





Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Länge	910 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Breite	910 mm
Modul	Fliese	Bodenbelag Funktion	rutschfest
geeignet für (Branche/Bereich)	Schweißarbeitsplätze	elektrisch leitend	nein
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Schwer entflammbar	ja

Einsatzort	Innenbereich	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Material Lauffläche	Nitril	befahrbar	ja
Oberfläche Bodenbelag	angeraut	Brandschutz	feuerfest
Farbe	schwarz	Zertifizierung	EN 13501-1 Bfl-S1
Höhe	19 mm	Gewicht	6 kg

Zubehör

235551		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In gelb
235553		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In gelb
235555		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In schwarz
235556		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In gelb
235557		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In schwarz
235558		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft