

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 780 x 550 mm, 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt



Artikelnummer: 240242

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 780 x 550 mm
- 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Zweiradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	415 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	780 mm	Werbefläche	nein
Tiefe	550 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Rohr-Ø	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2	Farbe Ständer	silber

Nutzung	einseitig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht	9 kg
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung		