


Technisch specificatieblad

ISO-klem met schroef, 1-voudig

Artikelnr. 2105012



Solide kabelbevestiging door klemschroef, met geprofileerde voet voor lijmen, sleufgat en voor opschroeven op schroefdraad M6.

Voor lijmen van de polystyrol klemmen op metselwerk en beton Impu-Fix-bandleiding-snelhechtmiddel type 509 gebruiken.



PS Polystyreen

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bestelnr. | 2105012 |
| Type | 3040 LGR |
| Omschrijving 1 | Druk-ISO-zadel met klemschroef |
| Dimensie | 6-16mm |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Materiaal-afk. | PS |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100,00 Stuk |
| Gewicht | 0,53 kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

ISO-klem met schroef, 1-voudig

Artikelnr. 2105012



Technische gegevens



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting a | 28,00 mm |
| Afmeting a1 | 13,50 mm |
| Afmeting b | 18,00 mm |
| Afmeting b1 | 4,00 mm |
| Afmeting c | 24,50 mm |
| Afmeting d | 28,00 - 28,00 mm |
| Afmeting e | 35,00 mm |
| Afmeting f | 20,00 mm |
| Rijgbaar | <input type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1,00 |
| Uitvoering | gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Borgsysteem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spanbereik D | 6,00 - 16,00 mm |