



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

### Product gegevens


| Algemene informatie                     |                                     | Kleurweergave-index (CRI)                     |          |
|---|-------------------------------------|---|----------|
| Lampvoet                                | E27 [E27]                           | Kleurweergave-index (CRI)                     | 92       |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)     | 75 %     |
| Schakelcyclus                           | 1.350                               | Lichtstroom in conus van 90° (nom.)           | 4.500 lm |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Narrow Cone                         | <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>      |          |
| <b>Eisen aan armatuurontwerp</b>        |                                     | Energieverbruik                               | 73,2 W   |
| Kleurcode                               | 942 [CCT of 4200K]                  | Opwarmtijd tot 60% licht                      | 120 s    |
| Bundelhoek (nom.)                       | 30 graden                           | Spanning (nom.)                               | 90 V     |
| Lichtstroom                             | 4.500 lm                            | Spanning (nom.)                               | 90 V     |
| Lichtsterkte (nom.)                     | 13.500 cd                           | <b>Regelsystemen en dimmers</b>               |          |
| Kleuraanduiding                         | Koelwit (CW)                        | Dimbaar                                       | Nee      |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,371                               | <b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b> |          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,366                               | Lampafwerking                                 | Helder   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 4200 K                              |   |          |
| Lichtrendement (nominaal)               | 71 lm/W                             |   |          |

# MASTERColour CDM-R Elite

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Lampvorm                         | PAR30L [PAR 3,75 inch/95 mm Lang] |
| <b>Goedkeuring en toepassing</b> |                                   |
| Energie-efficiëntielabel         | G                                 |
| Kwikhoud (Hg) (max.)             | 6,6 mg                            |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)             | 6,5 mg                            |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur    | 74 kWh                            |
| EPREL-registratienummer          | 473.305                           |
| <b>Productgegevens</b>           |                                   |
| Full EOC                         | 871829165167300                   |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productnaam voor bestelling      | MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D           |
| Bestelcode                       | 65167300  |
| Lokale code                      | CDMRE70W42P30L3                                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6   |
| Materiaalnummer (12NC)           | 928053000630                                    |
| Volledige productnaam            | MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291651680                                   |

## Maatschets



| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

# MASTERColour CDM-R Elite

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

