

Cube DimToWarm Zwart DimToWarm 490lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 906213
 EAN: 7021989062134



Elektrisch

Wattage: 6W
 System wattage: 7.3W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 490lm
 Werkzaamheid: 67 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 132
 Breedte (mm) W: 132
 Hoogte (mm) H: 65
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.9 / 0.79

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 140 x 140 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 6 2 1 3 4