

Junistar Exclusive In/Outdoor Wit 760lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903301
 EAN: 7021989033011



Elektrisch

Wattage: 9W
 System wattage: 10.9W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 760lm
 Werkzaamheid: 70 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<25

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 121
 Breedte (mm) W: 94
 Hoogte (mm) H: 55
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 53
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.672 / 0.38

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 95

