

## Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212502  
 EAN: 7021982125027  
 Vervangt: 8246092696



### Elektrisch

System wattage: 13W  
 Spanning: 220-240V  
 Frequentie (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1650lm  
 Noodlumen: EM 390lm  
 Werkzaamheid: 127 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Satijnmatte reflector  
 Bundelhoek: 68°  
 UGR: UGR<19 tot 250 mA/1180 lm  
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.09  
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.05  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat  
 Kleur: Wit/Satijnmat  
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83  
 Diameter (mm) D: 166  
 Cut-out (mm): 150  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 80  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

