

Artikelnummer: 73181

Kurzbeschreibung: Kiepbak type BK 30, groen

Langbeschreibung: Kiepbak type BK 30: Kan vanaf elke hoogte gekanteld worden. Bediening vanaf zitplaats van heftruckchauffeur via een trekkabel. Door de bijzondere positie van het draaipunt wordt de container steeds volledig geleegd, keert deze automatisch terug inde uitgangspositie en wordt vervolgens vergrendeld. Een speciaal afrolmechanisme zorgt voor gelijkmatig kantelen en voorkomt, dat de container tegen de



hefinrichting van de heftruck slaat.

- Ta'œV/GS-keurmerk

Constructie:
Plaatdikte 3 mm, bovenste bakrand verstevigd. Vorkinsteekokers voor heftruck standaard met afglijbeveiliging en kiepbeveiliging.**Kleuren:**

- oranje (RAL 2000)
- rood (RAL 3000)
- blauw (RAL 5012)
- groen (RAL 6011)
- grijs (RAL 7005)

vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461- 300 liter:** l 1150 x b 850 x h 945 mm
- gewicht: 163 kg
- draagvermogen: 750 kg
Tegen meerprijs leverbaar: olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

