
Waagenlampen Für Leuchtbildwaagen

Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 201








| Artikelnr. | Bezeichnung | Volt | Watt | Am- pere | Sockel | Kolben- durchmesser | Gesamt- länge | Licht- schwer- punkt | Licht- strom | mittlere Lebens- dauer | Einzel- lebensdauer h | Brenn- stel- lung | VPE |
|------------|--------------|------|------|-------------|----------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | max. mm | max. mm | mm | lm | h | (<2% Ausfall) | | |
| 00841005 | 6V 15W BA15s | 6 | 15 | | Ba15s | 25,5 | 52 | 31 | 145 | 2.500 | | S135 | |
| 00841006 | 6V 15W BA15d | 6 | 15 | | Ba15d/19 | 25,5 | 52 | 31 | 145 | 2.500 | | | |








| Artikelnr. | Bezeichnung | Volt | Watt | Am- pere | Sockel | Kolben- durchmesser | Gesamt- länge | Licht- schwer- punkt | Licht- strom | mittlere Lebens- dauer | Einzel- lebensdauer h | Brenn- stel- lung | VPE |
|------------|---------------|------|------|-------------|--------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | mm | max. mm | mm | lm | h | (<2% Ausfall) | | |
| 00841007 | 6,3V 5W BA15d | 6,3 | 5 | | BA15d | 16 | 40 | 22,5 | 45 | 1.000 | | S135 | |







| Artikelnr. | Bezeichnung | Volt | Watt | Am- pere | Sockel | Kolben- durchmesser D | Gesamt- länge L | Lichtschwer- punkt LCL | Licht- strom | mittlere Lebens- dauer | Einzel- lebensdauer | Brenn- stel- lung | VPE |
|------------|-----------------|------|------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | mm | max. mm | mm | lm | h | h | | |
| 00841008 | 6,5V 9,1W BA15s | 6,5 | 9,1 | 1,4 | BA15s | 25 | 48 | 30 | 90 | 700 | | S135 | |