



<https://www.wago.com/210-880/000-002>



Farbe:  gelb

### Technische Daten

Geeignet	für Siemens ET200
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	20 m; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

### Geometrische Daten

Breite	12,7 mm
Tiefe	0,2 mm
Streifenbreite	12,7 mm

### Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

### Werkstoffdaten

Farbe	gelb
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	102 g
Brandlast	0 MJ

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143651592
Zolltarifnummer	39199080888

### Downloads

#### Environmental Product Compliance



##### Compliance Search

Environmental Product Compliance  
210-880/000-002




### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

210-880/000-002	19.02.2019	xml 2.60 KB	
210-880/000-002	09.01.2019	docx 14.60 KB	

#### Betriebsanleitung

2009-110 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1	28.08.2020	pdf 1251.97 KB	
---	---	------------	-------------------	---