

42115-4 ✓ AKTIV

FASTON | FASTON 250


Interne TE-Nummer 42115-4

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Hole Diameter 3.3 mm [.13 in], Through Hole - Screw, Tin Plating, Brass, FASTON 250

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Leiterplattenkontakte



Leiterplatten – Klemmentyp: **Flachstecker**

Flachkontaktbreite: **6.35 mm [.25 in]**

Flachkontaktdicke: **.81 mm [.032 in]**

Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser: **3.3 mm [.13 in]**

Verbindungsmethode für Leiterplatte: **Durchsteckmontage – Schraube**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Einsetzkraft	Niedrig
Leiterplattenklemmen – Befestigungsart	Bolzenmontage

Konfigurationsmerkmale

Bolzenbohrung	Ja
Klemmenwinkel	90 °

Sonstige Eigenschaften

	40 µin
--	--------

Kontaktmerkmale

Leiterplatten – Klemmentyp	Flachstecker
Flachkontaktbreite	6.35 mm[.25 in]
Flachkontaktdicke	.81 mm[.032 in]
Material der Klemmenbeschichtung	Zinn
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Messing
Klemmengröße	6.35

Klemmenausrichtung

Fahne

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte

Durchsteckmontage – Schraube

Produktanschluss an

Leiterplatte

Abmessungen

Bolzendurchmesser

3.22 mm[.127 in]

Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser

3.3 mm[.13 in]

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption

Unisoliert

Betriebstemperaturbereich

-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

6000

Verpackungsmethode

Reel

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer



Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | FASTON 250





Presstechnik(4)






Schnelltrennanschlüsse(453)



Spleiße(4)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1-796329-1
23-57 CPC PSTD SKT RECPT LFTE Teilnr.:1-5499786-0
A/L UNIV HDR 50P RA LG LATTE Teilnr.:1-1600961-7
CONT 12-16 AWG PWR, MFBL PLATETE Teilnr.:1600903-1
2NDARY RCPT PWR VERT BLKHED MTTE Teilnr.:5-103817-2
12 MODII HDR 3RST UNSHRD .100TE Teilnr.:53894-6
HSG ASSY,PWR LK,SRS1,1 POS,BLUTE Teilnr.:54329-1
CONTACT,PWR LK,SRS1,LS PC,SLDRTE Teilnr.:85489-7
MOD I RECP PLTD 30 SELTE Teilnr.:5-146293-3
03 MODII HDR SRST B/A 100 W/HDTE Teilnr.:223363-E
STVH15 15 M ZD VV 3-00 LAFD * A098
199 E

Dokumente

Produktzeichnungen

250 FASTON TAB TPBR

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

FASTON Tabs

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch

Freigabe Agentur

CSA-Zertifikat

Englisch

CSA-Zertifikat

Englisch