

## 19" Stahlblechgehäuse



### 19"-Gehäuse DIN 41494

#### Beschreibung

Das Gehäuse aus Stahlblech ist durch die farblich abgesetzten Frontblenden und Griffe in einem ansprechenden Design gestrichet. Front- und rückseitig sind 19"-Rasterlochanordnungen vorhanden, die alle 19" Einbauarten ermöglichen. Im Bodenblech sind zwei Auflegewinkel integriert, die als Gleitschienen dienen.

Bodenblech und Rückwand sind mit Luftschlitzen versehen, die eine ausreichende Kühlung erlauben.

Die zwei Griffschalen ermöglichen ein gutes Transportieren auch bei größerem Gewicht des Gehäuses.

Oberfläche in Feinstruktur R 1019 (graubeige) und R 8019 (graubraun), andere Lackierungen können ausgeführt werden.

#### Lieferumfang

Gehäuse mit 2 Frontblenden, Rückwand, 2 Griffschalen, 4 Füßen und 4 Käfigmutter M 6 zur Montage von 19" Einbauten, komplett montiert, die Verpackung in stabilem Einzelkarton.

Bestellangaben und Maße							
Best.-Nr.	Größe	Tiefe	A	B	C	D	Gewicht/kg
2302-0300	3 HE	270 mm	136,0	170,0	280	310	5,0
2302-0400	4 HE	270 mm	180,5	214,5	280	310	6,0
2302-0500	5 HE	270 mm	225,0	259,0	280	310	7,0
2302-0600	6 HE	270 mm	269,5	303,5	280	310	8,5
2302-1300	3 HE	370 mm	136,0	170,0	380	410	6,5
2302-1400	4 HE	370 mm	180,5	214,5	380	410	7,5
2302-1500	5 HE	370 mm	225,0	259,0	380	410	8,5
2302-1600	6 HE	370 mm	269,5	303,5	380	410	9,5

## 19"-Frontplatten/ Blindplatten

19"-Frontplatten DIN 41494

19"-Blindplatten

#### Beschreibung

Die 19"-Frontplatten sind aus 4 mm Aluminium (AlMg3 F23) in roh mit Schutzfolie, lackiert R 7032 kieselgrau oder naturfarben eloxiert lieferbar. Die Schnittkanten sind gefräst/gesägt.

Die 19"-Blindplatten sind aus 3 mm Aluminium (AlMg3 F23) in naturfarben eloxiert mit gefräst/gesägten Schnittkanten lieferbar.

Zusatzbearbeitungen einschließlich Bedruckung nach ihren Anforderungen, bitte anfragen.

Frontplatte 4x Befestigungs-Bohrungen		Frontplatte 4x Befestigungs-Bohrungen und 4x Montagelöcher für Griffe				Blindplatte/ 4x Befestigungs-Bohrungen	Größe a	b	c
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.				
lackiert RAL 7032	naturfarben eloxiert	Alu blank	lackiert RAL 7032	naturfarben eloxiert	naturfarben eloxiert				
2300-2100	2300-7400	-	-	-	2300-9801	1 HE	43,6	-	-
2300-2200	2300-7500	-	-	-	2300-9802	2 HE	88,1	76,20	-
2300-2300	2300-7600	2300-4300	2300-4300	2300-8800	2300-9803	3 HE	132,5	57,15	-
2300-2400	2300-7700	2300-4400	2300-4400	2300-8900	2300-9804	4 HE	177,0	101,40	-
2300-2500	2300-7800	2300-4500	2300-4500	2300-9000	2300-9805	5 HE	221,5	146,10	-
2300-2600	2300-7900	2300-4600	2300-4600	2300-9100	2300-9806	6 HE	265,9	190,50	-
2300-2700	2300-8000	2300-4700	2300-4700	2300-9200	-	7 HE	310,3	57,15	88,9
2300-2800	2300-8100	2300-4800	2300-4800	2300-9300	-	8 HE	354,8	76,20	101,6

Befestigungsmaterial für 19"-Frontplatten			
Best.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Packungseinheit
4020-2200	Käfigmutter M 6 (1) Blechstärke 1,8 - 2,6 mm	verzinkt	100 Stück
4020-2300	Käfigmutter M 6 (2) Blechstärke 0,7 - 1,7 mm	verzinkt	100 Stück
4003-8200	Linsenschraube M 6 x 16, DIN 85	verzinkt	100 Stück
4027-0607	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 6 x 16, DIN 7985	verzinkt	100 Stück
4012-8800	U-Scheibe 6,4 mm mit Fase, PVC, DIN 125	naturfarben	100 Stück
4013-2600	Rosette aus Polyamid-6 für Linsenschraube M6 mit Kreuzschlitz	schwarz	100 Stück

