

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE28-8SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	92,0 A
Verlustleistung	0,251 kW

### Mechanische Daten

Schutzart	IP00
Nettogewicht	45,00 kg
Breite	275,0 mm
Höhe	368,0 mm
Tiefe	275,0 mm

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	95,00 mm <sup>2</sup>

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	95,00 mm <sup>2</sup>

#### Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------