

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

Artikelnummer: 243171



### Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt und blau passiviert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Rückenloch	11 mm
Traglast	70 kg	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	TPE	Feststeller	ohne
Rad-Ø	50 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt und blau passiviert
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,25 kg

