

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 135 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 100 mm, Nabe mit
Schwenklager, Naben Länge 40 mm,
Totalfeststeller, Felge aus
Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243573



Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 135 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 40 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	135 kg	Nabenlänge	40 mm
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Rad-Ø	100 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,804 kg
Radlager	Schwenklager		