


## ZARGES Anlegeleiter

aus Fiberglas in rot, Aufstieg einseitig,  
10 profilierte Sprossen, Holmlänge  
2,99 m

Artikelnummer: 481452



## ZARGES Sprossen-Anlegeleiter

### aus Fiberglas

Anlegeleiter






- aus Fiberglas in rot
- Aufstieg einseitig
- 10 profilierte Sprossen
- Holmlänge 2,99 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung mit Klemmbuchsen
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- Gewicht 7,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Fiberglas	klappbar	nein
Nutzung	einseitig	fahrbar	nein
Länge Holm	2,99 m	Farbe	rot
Sprossen Anzahl	10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
geeignet für (Anwendung)	Arbeiten unter Spannung	Norm	DIN EN 131
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
Sprossen-/Holmverbindung	mit Klemmbuchsen	Gewicht	7,5 kg

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, Mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz