



Beispiel

Bestellzeichen: P 081606
Artikelnummer: 7094170
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004352
E-Nummer:
 Finland: 3423657
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212005620
 Elektrische Nummer Italien: 7331020
 Elektrische Nummer Schweden: 2536209

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	160	75	55	Schutzart (EN 60529): IP66
inch:	6.3	3.0	2.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polyester			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Unterteilfarbe:	RAL 7001			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial	Rostfreier Stahl			Brandklassifikation: UL 746C 5V
:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelfarbe:	RAL 7001			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:	EPDM			

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-50 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C
:	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-60 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

