

Buchsen / sockets

SAB 2600 G M4



Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Sicherheits-Aufbaubuchse, mit Ø 4 mm, berührungssicher, aus Messing vergoldet mit M4 Gewinde. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1 - 4 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Ø 11 mm	Safety surface-mounted socket, 4 mm diameter, touch-protected, gold-plated brass with M4 thread. For surface-mounting on switch panels and equipment chassis with wall thicknesses between 1 mm and 4 mm. Installation Hole: Ø 11 mm
Typ	Type	SAB 2600 G M4	SAB 2600 G M4
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	<ul style="list-style-type: none"> ● 972 357-700 ● 972 357-701 ● 972 357-702 ● 972 357-703 ● 972 357-704 ● 972 357-705 ● 972 357-706 ● 972 357-707 ● 972 357-709 	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	ungefederte Buchse Ø 4mm	unsprung socket Ø 4mm
Anschlußart	Type of termination	M4 Gewinde	M4 thread
Bemessungsspannung	Rated voltage	AC/DC 1000V	AC/DC 1000V
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT II	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (consider derating curve)	32 A	32 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	5 mOhm	5 mOhm
Gehäusebefestigung	Mounting	schrauben	screw
Zertifikat	certificate	CE	CE
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Gold	gold
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +70°C	-25°C to +70°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2