

Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.
Poignée en polyamide.

Finition :

Nitrocarburé et oxydé noir.
Poignée bleue, noire ou rouge.

Nota :


Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d'une force constante et durable à l'ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d'atteindre une stabilité optimale.

Sur demande :

Autres coloris de poignées.

Accessoires :

K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393



product
design
award

Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit




RAL 7021
Δ = 0

RAL 5002
Δ = 1

RAL 3020
Δ = 3

Dessins



Aperçu des articles

Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable

Référence	Couleur de composant	Gabarit des perçages	Angle d'ouverture du bras de fixation	Angle d'ouverture de la poignée	Force manuelle FH (N)	Force de retenue F1 N	Force de retenue F2 N	Force de serrage F3 N	Force de serrage F4 N
K0661.005001	bleu outremer RAL 5002	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006001	bleu outremer RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008001	bleu outremer RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010001	bleu outremer RAL 5002	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012001	bleu outremer RAL 5002	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005000	gris foncé RAL 7021	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006000	gris foncé RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008000	gris foncé RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010000	gris foncé RAL 7021	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012000	gris foncé RAL 7021	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.005003	rouge traffic RAL 3020	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006003	rouge traffic RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008003	rouge traffic RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010003	rouge traffic RAL 3020	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012003	rouge traffic RAL 3020	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

Sauterelle à levier horizontal avec embase verticale et broche de pression réglable

Aperçu des articles

Référence	Couleur de composant	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.005001	bleu outremer RAL 5002	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006001	bleu outremer RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008001	bleu outremer RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010001	bleu outremer RAL 5002	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012001	bleu outremer RAL 5002	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005000	gris foncé RAL 7021	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006000	gris foncé RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008000	gris foncé RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010000	gris foncé RAL 7021	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012000	gris foncé RAL 7021	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122
K0661.005003	rouge traffic RAL 3020	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	26,2	5,2	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006003	rouge traffic RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	43,5	36,9	8	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008003	rouge traffic RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	41,5	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010003	rouge traffic RAL 3020	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	47	59,6	10	8,8	114,3	107,5	279,4	103,9
K0661.012003	rouge traffic RAL 3020	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122